

Garant

Upichovacia doštička Plný rádius, HB7020, Šírka zápichu w (mm) / počet kusov: 2,5/30

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2746 2,5/30
GTIN	4067263097686
Trieda položky	GGN

Technický opis

Obsah	273735 2,5
Počet kusov	30
Tolerancia Šírka zápichu w	±0,03 mm
Posuv f	0,08 - 0,16 mm/ot,
Hĺbka rezu a _p	0,2 - 0,7 mm
Typ	HB7020
Hlavné použitie	P
Ďalšie použitie	M
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
--	-------	----------------	---------

Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	220	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	180	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	170	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	140	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný	120	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	140	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	130	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	60	S
GG(G)	vhodný	200	K
CuZn	vhodný	250	N
Uni	vhodný		
kontinuálne	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		

Príslušenstvo

Upichovacia doštičkaPlný rádius Šírka zápichu w 2,5

273735 2,5