

Garant**Otočná doštička na sústruženie stredovej časti SCGT, HU7310, Veľkosť / počet kusov: 120408/30**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|------------------|
| Číslo objednávky | GG2676 120408/30 |
| GTIN | 4067263098218 |
| Trieda položky | GGN |

Technický opis

| | |
|--|---------------------------------------|
| Obsah | 260766 HU7310 |
| Hĺbka rezu a_p | 0,55 - 4,25 mm |
| Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie | 350 - 600 mm/min |
| Posuv f | 0,1 - 0,3 mm/ot, |
| Počet kusov | 30 |
| Typ | HU7310 |
| Lamač triesok | AM |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |

Príslušenstvo

SC.T 120408 Typ HU7310

260766 HU7310