

Garant**Otočná doštička na sústruženie stredovej časti SCGT, HU7310, Veľkosť / počet kusov: 120408/50**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG2676 120408/50
GTIN	4067263098225
Trieda položky	GGN

Technický opis

Obsah	260766 HU7310
Hĺbka rezu a_p	0,55 - 4,25 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	350 - 600 mm/min
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Počet kusov	50
Typ	HU7310
Lamač triesok	AM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Príslušenstvo

SC.T 120408 Typ HU7310

260766 HU7310