

Garant**Otočná doštička na sústruženie stredovej časti SCGT, HU7310, Veľkosť / počet kusov: 120404/30**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG2676 120404/30
GTIN	4067263098195
Trieda položky	GGN

Technický opis

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hĺbka rezu a _p	0,25 - 4,25 mm
Obsah	260765 HU7310
Rýchlosť rezania v _c Hlavné použitie	350 - 600 mm/min
Počet kusov	30
Typ	HU7310
Lamač triesok	AM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Príslušenstvo

SC.T 120404 Typ HU7310

260765 HU7310