

Garant**Otočná doštička na sústruženie stredovej časti SCGT, HU7310, Veľkosť / počet kusov: 120404/50****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2676 120404/50
GTIN	4067263098201
Trieda položky	GGN

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,25 - 4,25 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	350 - 600 mm/min
Obsah	260765 HU7310
Počet kusov	50
Typ	HU7310
Lamač triesok	AM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Príslušenstvo

SC.T 120404 Typ HU7310

260765 HU7310