

**Garant****Otočná doštička na sústruženie stredovej časti SCGT, HB7310, Velkosť / počet kusov: 09T302/50**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG2679 09T302/50
GTIN	4067263098249
Trieda položky	GGN

## Technický opis

Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	250 - 600 mm/min
Hĺbka rezu $a_p$	0,15 - 3,25 mm
Obsah	260761 HB7310
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Počet kusov	50
Typ	HB7310
Lamač triesok	AM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

## Príslušenstvo

SCGT 09T302 Typ HB7310

260761 HB7310