

Garant**Otočná doštička na sústruženie stredovej časti SCGT, HU7310, Veľkosť / počet kusov: 09T302/30**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG2676 09T302/30
GTIN	4067263098157
Trieda položky	GGN

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,15 - 3,25 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	350 - 600 mm/min
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Obsah	260761 HU7310
Počet kusov	30
Typ	HU7310
Lamač triesok	AM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Príslušenstvo

SCGT 09T302 Typ HU7310

260761 HU7310