

Garant**Otočná doštička na sústruženie stredovej časti SCGT, HB7310, Velkosť / počet kusov: 120404/50**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG2679 120404/50
GTIN	4067263098287
Trieda položky	GGN

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,25 - 4,25 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	250 - 600 mm/min
Obsah	260765 HB7310
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Počet kusov	50
Typ	HB7310
Lamač triesok	AM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Príslušenstvo

SC.T 120404 Typ HB7310

260765 HB7310