

Garant**Otočná doštička na sústruženie stredovej časti VBGT, HU7310, Velkosť / počet kusov: 110302/50****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2681 110302/50
GTIN	4067263098409
Trieda položky	GGN

Technický opis

Obsah	261222 HU7310
Hĺbka rezu a_p	0,15 - 1,75 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	350 - 600 mm/min
Počet kusov	50
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Typ	HU7310
Lamač triesok	AM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Príslušenstvo

VBGT 110302 Typ HU7310

261222 HU7310