

**Garant****Otočná doštička na sústruženie stredovej časti VBGT, HU7310, Velkosť / počet kusov: 110304/50****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2681 110304/50
GTIN	4067263098423
Trieda položky	GGN

**Technický opis**

Počet kusov	50
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	350 - 600 mm/min
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Obsah	261224 HU7310
Hĺbka rezu $a_p$	0,25 - 1,75 mm
Typ	HU7310
Lamač triesok	AM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

## Príslušenstvo

VB.T 110304 Typ HU7310

261224 HU7310