

**Garant****Otočná doštička na sústruženie stredovej časti VBGT, HU7310, Velkosť / počet kusov: 160404/30****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2681 160404/30
GTIN	4067263098430
Trieda položky	GGN

**Technický opis**

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hĺbka rezu $a_p$	0,25 - 2,5 mm
Obsah	261232 HU7310
Počet kusov	30
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	350 - 600 mm/min
Typ	HU7310
Lamač triesok	AM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

## Príslušenstvo

VB.T 160404 Typ HU7310

261232 HU7310