

Garant**Otočná doštička na sústruženie stredovej časti VCGT, HU7310, Velkosť / počet kusov: 110302/50****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|------------------|
| Číslo objednávky | GG2686 110302/50 |
| GTIN | 4067263098584 |
| Trieda položky | GGN |

Technický opis

| | |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie | 350 - 600 mm/min |
| Počet kusov | 50 |
| Hĺbka rezu a_p | 0,15 - 1,75 mm |
| Posuv f | 0,1 - 0,3 mm/ot, |
| Obsah | 261453 HU7310 |
| Typ | HU7310 |
| Lamač triesok | AM |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |

Príslušenstvo

VCGT 110302 Typ HU7310

261453 HU7310