

Garant**Otočná doštička na sústruženie stredovej časti TCGT, HU7310, M: 110202/30****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2680 110202/30
GTIN	4067263098317
Trieda položky	GGN

Technický opis

Obsah	260980 HU7310
Hĺbka rezu a_p	0,15 - 2,75 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	350 - 600 mm/min
Počet kusov	30
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Typ	HU7310
Lamač triesok	AM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	24	N

Alu (krátke rezanie)	vhodný	25	N
Hliník > 10 % si	vhodný	10	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	24	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	20	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	8	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	8	M
CuZn	podmienene vhodný	15	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		

Príslušenstvo

TC.T 110202 Typ HU7310

260980 HU7310