

Garant**Otočná doštička na sústruženie stredovej časti VBGT, HU7310, Velkosť / počet kusov: 110301/50****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2681 110301/50
GTIN	4067263098386
Trieda položky	GGN

Technický opis

Počet kusov	50
Hĺbka rezu a_p	0,05 - 1,75 mm
Obsah	261220 HU7310
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	350 - 600 mm/min
Typ	HU7310
Lamač triesok	AM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Príslušenstvo

VBGT 110301 Typ HU7310

261220 HU7310