

Garant**Otočná doštička na sústruženie stredovej časti VBGT, HU7310, Velkosť / počet kusov: 160408/50****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2681 160408/50
GTIN	4067263098461
Trieda položky	GGN

Technický opis

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Počet kusov	50
Obsah	261234 HU7310
Hĺbka rezu a_p	0,55 - 2,5 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	350 - 600 mm/min
Typ	HU7310
Lamač triesok	AM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Príslušenstvo

VB.T 160408 Typ HU7310

261234 HU7310