

Garant**Otočná doštička na sústruženie stredovej časti VCGT, HU7310, Velkosť / počet kusov: 160408/30****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2686 160408/30
GTIN	4067263098652
Trieda položky	GGN

Technický opis

Počet kusov	30
Hĺbka rezu a_p	0,55 - 2,5 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	350 - 600 mm/min
Obsah	261459 HU7310
Typ	HU7310
Lamač triesok	AM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Príslušenstvo

VC.T 160408 Typ HU7310

261459 HU7310