

Garant**Otočná doštička na sústruženie stredovej časti VCGT, HB7310, Veľkosť / počet kusov: 160402/50****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2689 160402/50
GTIN	4067263098720
Trieda položky	GGN

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,15 - 2,5 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Obsah	261457 HB7310
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	250 - 600 mm/min
Počet kusov	50
Typ	HB7310
Lamač triesok	AM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Príslušenstvo

VCGT 160402 Typ HB7310

261457 HB7310