

Garant**Otočná doštička na sústruženie stredovej časti VCGT, HB7310, Velkosť / počet kusov: 110304/50****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2689 110304/50
GTIN	4067263098706
Trieda položky	GGN

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	250 - 600 mm/min
Hĺbka rezu a_p	0,25 - 1,75 mm
Obsah	261454 HB7310
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Počet kusov	50
Typ	HB7310
Lamač triesok	AM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Príslušenstvo

VC.T 110304 Typ HB7310

261454 HB7310