

Garant**Otočná doštička na sústruženie stredovej časti VCGT, HU7310, Velkosť / počet kusov: 160404/30****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2686 160404/30
GTIN	4067263098638
Trieda položky	GGN

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,25 - 2,5 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	350 - 600 mm/min
Obsah	261458 HU7310
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Počet kusov	30
Typ	HU7310
Lamač triesok	AM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Príslušenstvo

VC.T 160404 Typ HU7310

261458 HU7310