

Garant**Fréza na T-drážky, stopka Weldon, Ø D / Zeff: 25/2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	218300 25/2
GTIN	4045197608079
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Stopková fréza s upínacou plochou a vnútorným chladením. Značné zúženie v pracovnej oblasti na vstup do najužších štrbín. Povrchová úprava zabraňujúca korózii.

Použitie:

Na frézovanie škár a drážok podľa DIN 650.

Upozornenie:

Pracovať prednostne s vnútorným chladením, aby sa zabezpečil optimálny odvod triesok. Použite momentový skrutkovac GARANT TQ c. **211750 vel. 1,2** s cepelou c. **674252 vel. 8IP**.

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	SP.T 060304
Ø stopky D_s h6	16 mm
Celková dĺžka L_{celk}	82 mm
efektívny počet rezných hrán Z_{eff}	2
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219840 (8IP; 1,2 Nm)
Ø goliera d_1	13 mm
Dĺžka výčnelku L_1	31 mm
Ø rezných hrán D_c	25 mm
Výška drážky a_p	11 mm

Rohový uhol úkosu	90 Stupeň
Počet otočných rezných platničiek	4
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Drážkovacia fréza

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 1,2	211750 1,2
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219840