

Garant**Dokončovacia frézovacia hlava, rádius, HB730, Ø D h10: 16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	210330 16
GTIN	4045197523327
Trieda položky	21M

Technický opis

Dĺžka hlavy l	28 mm
Ø rezných hrán D	16 mm
Dĺžka britov L ₂	20 mm
Posuv f _z pre orezávanie v oceli < 900 N/mm ²	0,08 mm
Veľkosť upínania	16 mm
Zaoblenie rohu r _v	0,8
Počet rezných hrán Z	6
Séria	TopCut
Typ	HB730
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Typ	N
Uhol sklonu zubov	50 Stupeň
Smer podávania	horizontálny
Hĺbka záberu a _e pre frézovanie	0,1×D pri obvodovom frézovaní mm
Stratégia obrábania	HPC

Vnútorne chladenie	nie
vhodný upínač	GARANT TopCut
Druh produktu	Rezná vložka na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	210	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	170	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	150	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	130	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný	110	P
Oceľ < 55 HRC	podmienene vhodný	50	H
Oceľ < 60 HRC	podmienene vhodný	40	H
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	80	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	50	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	80	S
GG(G)	vhodný	160	K
Olej	podmienene vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	podmienene vhodný		
suché	podmienene vhodný		
vzduch	vhodný		

Príslušenstvo

Nástrčný adaptér pre momentové kľúče Typ 13X4	219986 13X4
Montážny kľúč Typ 13X4	219987 13X4