

**HOLEX****Digitálne posuvné meradlo, rozsah merania 150 mm ABS, Počet posuvných meradiel: 3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	412822 3
GTIN	4067263100003
Trieda položky	42A

**Popis****Prevedenie:**

Veľký digitálny displej s vysokým kontrastom. Meracie plochy sú najjemnejšie lapované. Digitálne posuvné meradlo s **absolútnou stupnicou**, nuly nie sú potrebné. Elektronika sa automaticky vypne po približne 5 minútach a zapne sa jednoduchým posunutím.

- **Velmi vysoká presnosť vďaka sklenenej stupnici.**
- **Elektronika je oddelená od krytu a nainštalovaná priamo na posuvnú časť. Meracia sila sa prenáša priamo na meracie ramená. Výsledkom je nižšia náchylnosť na chyby a dlhšia životnosť posuvného meradla.**
- **S robustným kovovým krytom.**

**Rozsah balenia:**

**3 × posuvné meradlo** č. 412821 veľ. 150. Vrátane batérie č. 081560 veľ. CR2032.

**Technický opis**

Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Kalibrácia	A1
Norma	ISO 13385
Dĺžka meracích čelustí	40 mm
Hĺbkomer	rohový 3,7×1,3

Automatické odpojenie	áno
Hĺbkomer dostupný	áno
Rozsah merania	0 - 150 mm
Počet obsiahnutých batérií	3
Odčítanie	0,01 mm
Odčítanie	0,0005 palec
Odchýlka merania E MPE	±0,03 mm
Poistka nameranej hodnoty	jednorazové nastavenie nulového bodu
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Materiál krytu	Kov
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Univerzálne posuvné meradlo

## Služby

Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 3X200	021000 3X200
Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 3X200	021010 3X200

## Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Skrutka na držiak hĺbkomeru	412230