

**Garant****Súprava posuvných meradiel, rozsah merania 150 mm, Počet posuvných meradiel: 10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	410102 10
GTIN	4067263100058
Trieda položky	40Z

**Popis****Prevedenie:**

Neoslňujúce, matne pochrómované čítacie časti.

Jemné, vysokokontrastné škálovanie.

Aretačná skrutka hore.

Ergonomicky optimalizované posuvné meradlo. Bezchybné odčítanie vďaka farebne kontrastnej stupnici.

Meracie plochy jemne lapované. Lepšie odcítanie vďaka farebnej kontrastnej stupnici.

**Rozsah balenia:**

**10 x posuvné meradlo** č. 410100 veľ. 150.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Tabuľka závitov č. 412180 pre zadnú stranu posuvného meradla.

**Technický opis**

Členenie	1/20 mm
Hĺbkomer dostupný	áno
Dĺžka meracích čelustí	40 mm

Členenie	1/128 palec
Hĺbkomer	rohový 3,7×1,3
Kalibrácia	A1
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Odchýlka merania E MPE	±0,05 mm
Norma	ISO 13385
Rozsah merania	0 - 150 mm
Odčítanie	0,05 mm
Balenie	Puzdro
Aretácia	Fixačná skrutka navrchu
Meracia technika	analogová
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Tabuľka závitov	Tabuľka posuvných meradiel
Druh produktu	Univerzálne posuvné meradlo

## Služby

Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 10X200	021000 10X200
Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 10X200	021010 10X200

## Príslušenstvo

Tabuľka pre posuvné meradlo	412180
Puzdro zo syntetickej kože na posuvné meradlá	412500