

Garant**Súprava posuvných meradiel, rozsah merania 150 mm Nónius 1/50, Počet posuvných meradiel: 3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	410107 3
GTIN	4067263100027
Trieda položky	40Z

Popis**Prevedenie:**

Neoslňujúce, matne pochrómované čítacie časti.

Jemné, vysokokontrastné škálovanie.

Aretačná skrutka hore.

Ergonomicky optimalizované posuvné meradlo. Bezchybné odčítanie vďaka farebne kontrastnej stupnici.

Meracie plochy jemne lapované.

Rozsah balenia:

3 × posuvné meradlo č. 410105 veľ. 150.

Zvláštne príslušenstvo:

Tabuľka závitov č. 412180 pre zadnú stranu posuvného meradla.

Technický opis

Odčítanie	0,02 mm
Členenie	1/128 palec
Rozsah merania	0 - 150 mm
Dĺžka meracích čelustí	40 mm

Balenie	Puzdro
Norma	ISO 13385
Členenie	1/50 mm
Hĺbkomer	Ø 1,6
Hĺbkomer dostupný	áno
Kalibrácia	A1
Odchýlka merania E MPE	±0,03 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Aretácia	Fixačná skrutka navrchu
Meracia technika	analogová
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Tabuľka závitov	Tabuľka posuvných meradiel
Druh produktu	Univerzálne posuvné meradlo

Služby

Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 3X200	021000 3X200
Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 3X200	021010 3X200

Príslušenstvo

Puzdro zo syntetickej kože na posuvné meradlá	412500
---	--------