

**Garant****Súprava posuvných meradiel, rozsah merania 150 mm, Počet posuvných meradiel: 3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	410102 3
GTIN	4067263100041
Trieda položky	40Z

**Popis****Prevedenie:**

Neoslňujúce, matne pochrómované čítacie časti.

Jemné, vysokokontrastné škálovanie.

Aretačná skrutka hore.

Ergonomicky optimalizované posuvné meradlo. Bezchybné odčítanie vďaka farebne kontrastnej stupnici.

Meracie plochy jemne lapované. Lepšie odcítanie vďaka farebnej kontrastnej stupnici.

**Rozsah balenia:**

**3 × posuvné meradlo** č. 410100 veľ. 150.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Tabuľka závitov č. 412180 pre zadnú stranu posuvného meradla.

**Technický opis**

Rozsah merania	0 - 150 mm
Balenie	Puzdro
Hĺbkomer dostupný	áno
Členenie	1/128 palec

Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Odchýlka merania E MPE	±0,05 mm
Členenie	1/20 mm
Hĺbkomer	rohový 3,7×1,3
Kalibrácia	A1
Dĺžka meracích čelustí	40 mm
Norma	ISO 13385
Odčítanie	0,05 mm
Aretácia	Fixačná skrutka navrchu
Meracia technika	analogová
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Tabuľka závitov	Tabuľka posuvných meradiel
Druh produktu	Univerzálne posuvné meradlo

## Služby

Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 3X200	021000 3X200
Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 3X200	021010 3X200

## Príslušenstvo

Puzdro zo syntetickej kože na posuvné meradlá	412500
Tabuľka pre posuvné meradlo	412180