


**Garant****Čeľusť s polohovacími kolíkmi, pre šírku čeľustí: 125mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	362624 125
GTIN	4067263092186
Trieda položky	31S

## Popis

### Prevedenie:

- Kalená oceľ, nitrídaná v plyne (tolerancia  $\pm 0,01$  mm).
- Jednoduchá montáž na zveráku.
- Mechanické zatlačenie kolíkov.
- Ovládanie stlačeného vzduchu pomocou ventilov na oboch stranách.
- Žiadny rozdiel medzi pevnou a mobilnou čeľusťou.
- Potrebný tlak vzduchu 5,5 barov

### Použitie:

Rýchla zmena na rôzne spôsoby obrábania.

- **Rýchle a absolútne presne opakovateľné fixovanie polohy.**
- **Odpadá časovo náročná manipulácia s podpernými lištami.**

### Vhodné pre:

**ALLMATIC** NC8 125, HD 125, TC, TITAN2 125.

**BULL** pneumatický 125, mechanický 125.

**KESEL** ARNO125, CNC125, NCA125.

**RÖHM** RKE125, RKE-L125, RKE-U125, RKG-L125, RKE-LV125.

## Technický opis

Druh produktu	Čeľuste pre zverák
---------------	--------------------

