


**Garant****Čelusť s polohovacími kolíkmi, pre šírku čelustí: 160mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	362624 160
GTIN	4067263092193
Trieda položky	31S

## Popis

### Prevedenie:

- Kalená ocel, nitrídaná v plyne (tolerancia  $\pm 0,01$  mm).
- Jednoduchá montáž na zveráku.
- Mechanické zatlačenie kolíkov.
- Ovládanie stlačeného vzduchu pomocou ventilov na oboch stranách.
- Žiadny rozdiel medzi pevnou a mobilnou čelusťou.
- Potrebný tlak vzduchu 5,5 barov

### Použitie:

Rýchla zmena na rôzne spôsoby obrábania.

- **Rýchle a absolútne presne opakovateľné fixovanie polohy.**
- **Odpadá časovo náročná manipulácia s podpernými lištami.**

### Vhodné pre:

**ALLMATIC** NC8 160, HD 160, TC, TITAN2 160.

**BULL** pneumatický 160, mechanický 160.

**KESEL** ARNO160, CNC160, NCA160.

**RÖHM** RKE160, RKE-L160, RKE-U160, RKG-L160, RKE-LV160.

## Technický opis

Druh produktu	Čeluste pre zverák
---------------	--------------------

