

Garant**Frézovacia hlava, ostré hrany HPC, bez povlaku, Ø D h10: 10mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 210345 10 |
| GTIN | 4045197557636 |
| Trieda položky | 21M |

Popis

Upozornenie:Normované hodnoty plných drážok pre $a_{p\max} \leq 0,5 \times D$.

Technický opis

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Ø rezných hrán D | 10 mm |
| Dĺžka hlavy l | 18 mm |
| Dĺžka britov L ₂ | 10 mm |
| Posuv f _z pre orezávanie v hliníku dávajúcim krátke triesky | 0,12 mm |
| Posuv f _z pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcim krátke triesky | 0,09 mm |
| Veľkosť upínania | 10 mm |
| Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň |
| Celková dĺžka L | 31,9 mm |
| Povrchová úprava | bez povlaku |
| Séria | TopCut |
| Typ | HU730 |
| Rezný materiál | VHM |
| Norma | Výrobná norma |

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Typ | W |
| Uhol sklonu zubov | 42 Stupeň |
| Smer podávania | horizontálny a šikmý |
| Hĺbka záberu ae pre frézovanie | 1×D pri obvodovom frézovaní mm |
| Hĺbka záberu ae pre frézovanie | 0,3×D pri obvodovom frézovaní mm |
| Stratégia obrábania | HPC |
| Vnútorne chladenie | nie |
| vhodný upínač | GARANT TopCut |
| Druh produktu | Rezná vložka na frézovanie |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|----------------------|-------------------|----------------|---------|
| Hliníkové plasty | vhodný | 530 | N |
| Alu (krátke rezanie) | vhodný | 500 | N |
| Hliník > 10 % si | vhodný | 450 | N |
| CuZn | podmienene vhodný | 320 | N |
| Olej | podmienene vhodný | | |
| mokrú maximum | vhodný | | |
| mokrú minimálne | podmienene vhodný | | |
| suché | podmienene vhodný | | |
| vzduch | podmienene vhodný | | |

Príslušenstvo

| | |
|----------------------------------------------|------------|
| Nástrčný adaptér pre momentové kľúče Typ 8X3 | 219986 8X3 |
| Montážny kľúč Typ 8X3 | 219987 8X3 |