

# Yale

## Strojní zdvihák so zdvíhacou čelustou YAM, Nosnosť: 5t



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	086046 5
GTIN	4025092153997
Trieda položky	08Y

### Popis

**Prevedenie:**

Strojový zdvihák s kompaktnými rozmermi, bremeno je možné zdvíhať ako pomocou zdvíhacej čeluste, tak aj pomocou hlavy. Vysoká úroveň stability, páka čerpadla sa dá otáčať o 270° (nie veľ. 2).

**Použitie:**

Zdvíhanie, nastavenie polohy a premiestňovanie strojov alebo podobných bremien, ako aj pre všeobecné opravy a montážne práce.

### Technický opis

Dĺžka	257 mm
minimálna výška uchytenia	26 mm
Šírka pazúra	75 mm
Výška zdvíhu	120 mm
Hmotnosť	19 kg
Dĺžka pazúra	57 mm

Výška	290 mm
Šírka	182 mm
automatický návrat pružiny	áno
Maximálna nosnosť	5 t
Druh produktu	Hydraulický strojový zdvihák