

Garant

Súprava digitálnych posuvných meradiel, so štvorcovým hĺbkomerom, rozsah merania 150 mm IP54 s dátovým výstupom, Počet posuvných meradiel: 3

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	412681 3
GTIN	4067263100201
Trieda položky	41A

Popis**Prevedenie:**

Digitálne posuvné meradlo IP54 s dátovým výstupom. **Lahko čitateľný, vysokokontrastný LCD displej s výškou číslic 11,5 mm.** Veľmi dlhá životnosť batérie vďaka modernému, energeticky úspornému meraciemu systému. Po 20 minútach sa systém automaticky prepne do úsporného režimu a opätovne sa aktivuje jednoduchým posunutím posuvníka. Nameraná hodnota a nulový bod sa zachovávajú. S funkciou Preset (predbežné nastavenie rozmeru). **Ergonomický kryt s ľahko uchopiteľným komponentom Haptoprene.** Meracie plochy sú najjemnejšie lapované.

Výhoda:

- Ergonomická konštrukcia s úchopovým prvkom Haptoprene.
- Dlhá prevádzkyschopnosť.
- Veľký displej LCD s vysokým kontrastom s výškou číslic 11,5 mm.
- Nový moderný dizajn.

Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane batérie c. 081560 vel. CR2032. **3x posuvné meradlo** č. 412680 vel. 150.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 498948, rozhranie klávesnice č. 498963

Náhradný diel:

Kryt dátového výstupu č. 412237 vel. D, držiak na batérie č. 412237 vel. B.

Technický opis

Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Počet obsiahnutých batérií	3
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Odchýlka merania E MPE	$\pm 0,02$ mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Hĺbkomer	rohový 3,7×1,3
Odčítanie	0,01 mm
Odčítanie	0,0005 palec
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Norma	ISO 13385
Kalibrácia	A1
Rozsah merania	0 - 150 mm
Dĺžka meracích čelustí	40 mm
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Univerzálne posuvné meradlo

Služby

Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 3X200	021000 3X200
Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 3X200	021010 3X200

Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Skrutka na držiak hlbkomeru	412236
Krytka pre posuvné meradlo Typ B	412237 B
Krytka pre posuvné meradlo Typ D	412237 D
Pripojovací kábel Typ R2	498948 R2
Pripojovací kábel Typ USB2	498948 USB2
Rozhranie klávesniceUSB Typ G2	498963 G2