

Garant**APMT 133502 ER, HB7630, Typ: INOX**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	215349 INOX
GTIN	4045197673602
Trieda položky	21A

Popis

Upozornenie:Normované hodnoty pre $a_e = 0,25 \times D$ / $a_p = 4$ mm, $a_{p\max} = 6$ mm.

Technický opis

Typ	INOX
Posuv f_z na zub	0,18 mm
Uhlový Polomer	0,2 mm
Séria	Softcut®
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	APMT 133502 ER
Typ	HB7630
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o uživateli

	Zhoda	V_c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	170	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	130	M
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		