

Predlžovací kábel, 250 V, Typ: 10N



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081182 10N
GTIN	4003644009312
Trieda položky	08B

Popis

Prevedenie:

Schválené na použitie v exteriéroch a vo vlhkých priestoroch (IP44). Odolný proti oleju, benzínu, UV žiareniu.

Kábel z neoprénovej gumy so zástrčkou aj spojkou z gumy odolnej proti striekajúcej vode.

Funkcia:

IP44: Obsahuje ochranu proti striekajúcej vode zo všetkých smerov a ochranu proti vniknutiu cudzích predmetov s $\varnothing > 1$ mm, ale aj tak by bolo potrebné chrániť nástroje a vodiče.

Technický opis

Zloženie kábla	3G1,5
Typ	10N
Dĺžka kábla	10 m
Trieda kábla	H07RN-F
Materiál kábla	neoprén
odolný voči nárazom a striekajúcej vode	Kategória 2 (K2) podľa BGI

Stupeň ochrany krytom IP	IP 44
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Typ zástrčky Vstup	F
Atribút Názov produktu	250 V
Sieťové napätie	250 V
Druh produktu	Predlžovací kábel

Príslušenstvo

Systém pro zavesenie káblov CableFix Typ L	081191 L
Systém pro zavesenie káblov CableFix Typ S	081191 S
Systém pro zavesenie káblov CableFix Typ XL	081191 XL