

Garant**Frézovacia hlava na zrážanie hrán 90°, HB730, Ø D ± 0,01: 20mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	210390 20
GTIN	4045197523549
Trieda položky	21M

Technický opis

Dĺžka hlavy l	25 mm
Dĺžka britov L ₂	14,1 mm
Ø rezných hrán D	20 mm
Maximálna hĺbka rezu a _{p,max} v oceli < 900 N/mm ²	8 mm
Rohový uhol úkosu	45 Stupeň
Veľkosť upínania	20 mm
Posuv f _z v oceli < 900 N/mm ²	0,12 mm
maximálna hĺbka rezu a _{p,max} pri plných drážkach	10
Celková dĺžka L	47,2 mm
Počet rezných hrán Z	3
Séria	TopCut
Typ	HB730
Rezný materiál	VHM
Uhol zápustného hrotu	90
Norma	Výrobná norma

Typ	N
Smer podávania	horizontálny
Vnútorne chladenie	nie
Prevedenie stopky	GARANT TopCut
Druh produktu	Fréza so závitom

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	210	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	170	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	150	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	130	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný	110	P
Oceľ < 55 HRC	podmienene vhodný	50	H
Oceľ < 60 HRC	podmienene vhodný	40	H
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	80	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	50	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	80	S
GG(G)	vhodný	160	K
Olej	podmienene vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	podmienene vhodný		
suché	podmienene vhodný		
vzduch	vhodný		

Príslušenstvo

Montážny kľúč Typ 16X5	219987 16X5
Nástrčný adaptér pre momentové kľúče Typ 16X5	219986 16X5

