

**Garant****APMT 133508 ER, HB7630, Typ: INOX**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	215356 INOX
GTIN	4045197601292
Trieda položky	21A

## Popis

**Upozornenie:**

Normované hodnoty pre  $a_e = 0,25 \times D$  /  $a_p = 4$  mm,  $a_{p\max} = 6$  mm.

## Technický opis

Typ	INOX
Posuv $f_z$ na zub	0,18 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Séria	Softcut®
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	APMT 133508 ER
Typ	HB7630
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

**Údaje o uživateli**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	170	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	130	M
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		