

Garant**APMT 180512 SR, HB7520, Typ: ST1400**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	215238 ST1400
GTIN	4045197600998
Trieda položky	21A

Popis

Upozornenie:Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 5$ mm, $a_{p\max} = 9$ mm.

Technický opis

Typ	ST1400
Posuv f_z na zub	0,25 mm
Uhlový Polomer	1,2 mm
Séria	Softcut®
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	APMT 180512 SR
Typ	HB7520
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o uživateli

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	170	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	150	P
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		