

Garant**APMT 133508 SR, HB7510, Typ: ST1400**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	215326 ST1400
GTIN	4045197601193
Trieda položky	21A

Popis

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,25 \times D$ / $a_p = 4$ mm, $a_{p\max} = 6$ mm.

Technický opis

Typ	ST1400
Posuv f_z na zub	0,15 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Séria	Softcut®
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	APMT 133508 SR
Typ	HB7510
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o uživateli

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	220	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	200	P
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		