

Garant**Válcový upínač, Valcová stopka, Pre Ø vyvrtavacej hlavy D: 16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 210550 16 |
| GTIN | 4045197522603 |
| Trieda položky | 21Z |

Popis**Prevedenie:**

Precízne vybrúsené upínanie na skrutkovacie hlavice GARANT TopCut.

Systém obvodovej hádzavosti $\leq 10 \mu\text{m}$ vďaka kombinácii kužeľovej a rovnej plochy.

Bez upínacej plochy (na obrábanie HSC). **Tolerancia = h6.**

Upozornenie:

Maximálna hĺbka frézovania = $L_1 + l$; l = pozri rozmery skrutkovacích hlavíc: č. 210050 – 210410.

Upínací kľúč = č. 219987.

Použitie na momentový kľúč = č. 219986.

Pri nástrojoch s dlhým vyložením zredukuje technologické dáta.

Technický opis

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Pre Ø vyvrtavacej hlavy D | 16 mm |
| Stopka Ø D_s h6 | 20 mm |
| Vonkajší Ø D_1 | 15,8 mm |
| odporúčaný ťahovací moment | 15 Nm |
| Celková dĺžka L | 70 mm |
| Séria | TopCut |
| Upínač | Valcová stopka |
| Vnútorne chladenie | áno |
| Druh produktu | Upínač skrutkovacej frézy |

