

Garant**APET 180508 FR potiahnutá diamantom, HB7810, Typ: ALU****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215214 ALU
GTIN	4045197600929
Trieda položky	21B

Popis**Upozornenie:**

Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 5$ mm, $a_{p\max} = 9$ mm.

Technický opis

Posuv f_z na zub	0,2 mm
Typ	HLINÍK
Uhlový Polomer	0,8 mm
Séria	Softcut®
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	APET 180508 FR
Typ	HB7810
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	600	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	600	N
Hliník > 10 % si	vhodný	550	N
Grafit, GRP, CFRP	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		