

Garant GRIDLINE

Skrinka na náradie kompletná so zásuvkami 75 kg, 20×20G, Výška v mm / počet zásuviek: 800/8



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	930505 800/8
GTIN	4067263100614
Trieda položky	9GK

Popis

Prevedenie:

Kompletne osadená skrinka na náradie v 24 × 24 G so zásuvkami 20 × 20 G. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou. **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním na upevnenie drážkových deliacich líšt v rastru 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm). Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek.

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Pri zdvíhaní a preprave skrinky dbajte na to, aby boli zásuvky v skrinke dostatočne upevnené.

Technický opis

Hmotnosť	99 kg
Hĺbka	600 mm
Počet dvier	0

Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Výška	800 mm
Počet výsuvných políc	0
Montáž pod výškovo nastaviteľné pracovisko	nie
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Úžitková výška	700 mm
Úžitková výška pre zásuvky	700 mm
Šírka	600 mm
Počet zásuviek	8
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20×20G
Druh produktu	Skriňa na náradie