

Garant GRIDLINE

**Skrinka na náradie kompletná so zásuvkami 75 kg, 26×20G, Výška v mm / počet zásuviek: 1000/7A****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	930605 1000/7A
GTIN	4067263100669
Trieda položky	9GK

**Popis****Prevedenie:**

Kompletne osadená skrinka na náradie v 30 × 24 G so zásuvkami 26 × 20 G. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou. **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním na upevnenie drážkových deliacich líšt v rastru 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm). Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

**Upozornenie:**

Pri zdvíhaní a preprave skrinky dbajte na to, aby boli zásuvky v skrinke dostatočne upevnené.

**Technický opis**

Výška	1000 mm
Šírka	750 mm
Montáž pod výškovo nastaviteľné pracovisko	nie

Úžitková výška pre zásuvky	900 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	26×20
Zásuvky Úžitková šírka v G	26
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Počet dvier	0
Počet výsuvných políc	0
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Hmotnosť	125 kg
Zásuvky Úžitková šírka	650 mm
Úžitková výška	900 mm
Počet zásuviek	7
Hĺbka	600 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	26×20G
Druh produktu	Skriňa na náradie