

Garant GRIDLINE

**Skrinka na náradie kompletná so zásuvkami 75 kg, 20×20G, Výška v mm / počet zásuviek: 900/9**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	930505 900/9
GTIN	4067263100638
Trieda položky	9GK

## Popis

### Prevedenie:

Kompletne osadená skrinka na náradie v 24 × 24 G so zásuvkami 20 × 20 G. Centrálné zamykanie s cylindrickou zámkou. **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním na upevnenie drážkových deliacich líšt v rastri 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm). Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek.

### Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

### Upozornenie:

Pri zdvíhaní a preprave skrinky dbajte na to, aby boli zásuvky v skrinke dostatočne upevnené.

## Technický opis

Šírka	600 mm
Úžitková výška	800 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno

Montáž pod výškovo nastaviteľné pracovisko	nie
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Počet výsuvných políc	0
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Počet zásuviek	9
Úžitková výška pre zásuvky	800 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Výška	900 mm
Hĺbka	600 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Počet dvier	0
Hmotnosť	126 kg
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20×20G
Druh produktu	Skriňa na náradie