

Garant GRIDLINE

Skrinka na náradie kompletná so zásuvkami 75 kg, 36×20G, Výška v mm / počet zásuviek: 800/7A



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	930705 800/7A
GTIN	4067263100676
Trieda položky	9GK

Popis

Prevedenie:

Kompletne osadená skrinka na náradie v 40 × 24 G so zásuvkami 36 × 20 G. Centrálné zamykanie s cylindrickou zámkou. **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním na upevnenie drážkových deliacich líšt v rastri 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm). Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek.

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Pri zdvíhaní a preprave skrinky dbajte na to, aby boli zásuvky v skrinke dostatočne upevnené.

Technický opis

Úžitková výška pre zásuvky	700 mm
Počet zásuviek	7
Počet dvier	0
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20

Zásuvky Úžitková šírka	900 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	36
Počet výsuvných políc	0
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	36×20
Montáž pod výškovo nastaviteľné pracovisko	nie
Šírka	1000 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Hĺbka	600 mm
Výška	800 mm
Úžitková výška	700 mm
Hmotnosť	149 kg
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	36×20G
Druh produktu	Skriňa na náradie