

Garant GRIDLINE

Skrinka na náradie kompletná so zásuvkami 200 kg, 36×20G, Výška v mm / počet zásuviek: 1000/7A**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	930715 1000/7A
GTIN	4067263100751
Trieda položky	9GK

Popis**Prevedenie:**

Kompletne osadená skrinka na náradie v 40 × 24 G so zásuvkami 36 × 20 G. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou. **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním na upevnenie drážkových deliacich líšt v rasti 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm). Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek.

Zásuvka **50 mm s nosnosťou 75 kg**. Zásuvka **od 75 mm s nosnosťou 200 kg**.

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Pri zdvíhaní a preprave skrinky dbajte na to, aby boli zásuvky v skrinke dostatočne upevnené.

Technický opis

Zásuvka Úžitková plocha v G	36×20
Hrúbka materiálu	1,2 mm

Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	200 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	36×20G
Druh produktu	Skriňa na náradie