

Garant GRIDLINE

**Skrinka na náradie kompletná so zásuvkami 75 kg, 36×20G, Výška v mm / počet zásuviek: 1000/7A****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Číslo objednávky | 930705 1000/7A |
| GTIN             | 4067263100690  |
| Trieda položky   | 9GK            |

**Popis****Prevedenie:**

Kompletne osadená skrinka na náradie v 40 × 24 G so zásuvkami 36 × 20 G. Centrálné zamykanie s cylindrickou zámkou. **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním na upevnenie drážkových deliacich líšt v rasti 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm). Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **práško nanošovaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

**Upozornenie:**

Pri zdvíhaní a preprave skrinky dbajte na to, aby boli zásuvky v skrinke dostatočne upevnené.

**Technický opis**

|   |        |
|---|--------|
| Úžitková výška pre zásuvky                    | 900 mm |
| Počet dvier                                   | 0      |
| Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný | áno    |

|  |   |
|--|---|
| Zásuvky Úžitková šírka v G                 | 36  |
| Počet výsuvných políc                      | 0   |
| Hĺbka                                      | 600 mm  |
| Zásuvky Úžitková hĺbka                     | 500 mm  |
| Zásuvky Úžitková šírka                     | 900 mm  |
| Zásuvka Úžitková plocha v G                | 36x20   |
| Šírka                                      | 1000 mm   |
| Zásuvky Úžitková hĺbka v G                 | 20  |
| Úžitková výška                             | 900 mm  |
| Montáž pod výškovo nastaviteľné pracovisko | nie   |
| Hmotnosť                                   | 165 kg  |
| Počet zásuviek                             | 7   |
| Výška                                      | 1000 mm   |
| Hrúbka materiálu                           | 1,2 mm  |
| Zásuvka/výsuvná polica nosnosť             | 75 kg   |
| Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)     | 100 %   |
| Zásuvkový výsuv                            | Blokovanie výsuvu   |
| Prestavenie výšky v mriežke                | 25 mm   |
| Cylindrický zámok                          | modulárna zásuvka   |
| Voľba farieb                               | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,<br>5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atribút Názov produktu                     | 36x20G  |
| Druh produktu                              | Skriňa na náradie   |