

Garant GRIDLINE

**Skrinka na náradie kompletná so zásuvkami 200 kg, 36×20G, Výška v mm / počet zásuviek: 800/7A****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	930715 800/7A
GTIN	4067263100737
Trieda položky	9GK

**Popis****Prevedenie:**

Kompletne osadená skrinka na náradie v 40 × 24 G so zásuvkami 36 × 20 G. Centrálné zamykanie s cylindrickou zámkou. **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním na upevnenie drážkových deliacich líšt v rastru 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm). Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek.

Zásuvka **50 mm s nosnosťou 75 kg**. Zásuvka **od 75 mm s nosnosťou 200 kg**.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **práško nanošovaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

**Upozornenie:**

Pri zdvíhaní a preprave skrinky dbajte na to, aby boli zásuvky v skrinke dostatočne upevnené.

**Technický opis**

Počet zásuviek	7
Počet dvier	0
Šírka	1000 mm

Počet výsuvných políc	0
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Výška	800 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Hmotnosť	149 kg
Hĺbka	600 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Úžitková výška	700 mm
Úžitková výška pre zásuvky	700 mm
Zásuvky Úžitková šírka	900 mm
Montáž pod výškovo nastaviteľné pracovisko	nie
Zásuvka Úžitková plocha v G	36×20
Zásuvky Úžitková šírka v G	36
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	200 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	36×20G
Druh produktu	Skriňa na náradie