

Garant GRIDLINE

Skrinka na náradie kompletná so zásuvkami 75 kg, 26×24G, Výška v mm / počet zásuviek: 1000/6B**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	931105 1000/6B
GTIN	4067263091660
Trieda položky	9GK

Popis**Prevedenie:**

Kompletne osadená skrinka na náradie v 30 × 28 G so zásuvkami 26 × 24 G. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou. **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním v rastri 25 mm (od výšky čela zásuviek 75 mm). Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek.

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Pri zdvíhaní a preprave skrinky dbajte na to, aby boli zásuvky v skrinke dostatočne upevnené.

Technický opis

Zásuvka Úžitková plocha v G	26×24
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	24
Zásuvky Úžitková hĺbka	600 mm

Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Počet zásuviek	6
Výška	1000 mm
Hmotnosť	138 kg
Počet výsuvných políc	0
Zásuvky Úžitková šírka	650 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	26
Hĺbka	700 mm
Montáž pod výškovo nastaviteľné pracovisko	nie
Šírka	750 mm
ComfortClose	nie
Vložka z ryhovanej gumeny v 3-strannom odvíjacom ráfiku	nie
Počet dvier	0
Úžitková výška	900 mm
Úžitková výška pre zásuvky	900 mm
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	26x24G
Druh produktu	Skriňa na náradie