

Garant GRIDLINE

Skrinka na náradie kompletná so zásuvkami 200 kg, 26x24G, Výška v mm / počet zásuviek: 1000/8B

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	931115 1000/8B
GTIN	4067263100966
Trieda položky	9GK

Technický opis

Počet výsuvných políc	0
Zásuvky Úžitková šírka v G	26
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	24
Výška	1000 mm
Šírka	750 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	26×24
Montáž pod výškovo nastaviteľné pracovisko	nie
Zásuvky Úžitková šírka	650 mm
ComfortClose	nie
Hmotnosť	159 kg
Počet zásuviek	8

Hĺbka	700 mm
Počet dvier	0
Zásuvky Úžitková hĺbka	600 mm
Úžitková výška	900 mm
Vložka z ryhovanej gummy v 3-strannom odvíjacom ráfiku	nie
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	200 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	26×24G
Druh produktu	Skriňa na náradie