

Garant GRIDLINE

Skrinka na náradie kompletná so zásuvkami 200 kg, 26x24G, Výška v mm / počet zásuviek: 1500/11**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	931115 1500/11
GTIN	4067263100997
Trieda položky	9GK

Technický opis

Zásuvky Úžitková šírka	650 mm
Počet dvier	0
Úžitková výška	1400 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	24
Počet zásuviek	11
Počet výsuvných políc	0
Šírka	750 mm
Výška	1500 mm
Vložka z ryhovanej gumy v 3-strannom odvíjacom ráfiku	nie
Hĺbka	700 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	26

ComfortClose	nie
Zásuvky Úžitková hĺbka	600 mm
Montáž pod výškovo nastaviteľné pracovisko	nie
Zásuvka Úžitková plocha v G	26×24
Hmotnosť	213 kg
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	200 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	26×24G
Druh produktu	Skriňa na náradie