

Garant GRIDLINE

Skrinka na náradie kompletná so zásuvkami 200 kg, 36×24G, Výška v mm / počet zásuviek: 900/7A**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	931315 900/7A
GTIN	4067263101055
Trieda položky	9GK

Popis**Prevedenie:**

Kompletne osadená skrinka na náradie v 40 × 28 G so zásuvkami 36 × 24 G. Centrálné zamykanie s cylindrickou zámkom. **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním na upevnenie drážkových deliacich líšt v rastru 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm). Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek.

Zásuvka **50 mm s nosnosťou 75 kg**. Zásuvka **od 75 mm s nosnosťou 200 kg**.

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Pri zdvíhaní a preprave skrinky dbajte na to, aby boli zásuvky v skrinke dostatočne upevnené.

Technický opis

Počet dvier	0
Zásuvky Úžitková hĺbka	600 mm
Výška	900 mm

Úžitková výška	800 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Hmotnosť	169 kg
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	24
Šírka	1000 mm
Počet výsuvných políc	0
Zásuvky Úžitková šírka	900 mm
Montáž pod výškovo nastaviteľné pracovisko	nie
Zásuvka Úžitková plocha v G	36×24
Hĺbka	700 mm
Počet zásuviek	7
Úžitková výška pre zásuvky	800 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	36
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	200 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	36×24G
Druh produktu	Skriňa na náradie