

Garant GRIDLINE

Montážny vozík so zásuvkami 75 kg, 26×24G, Výška v mm / počet zásuviek: 685/4A**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	931145 685/4A
GTIN	4067263101093
Trieda položky	9GK

Popis**Prevedenie:****Kompletne so zásuvkami 26 × 24 G.**

Montážny vozík 30 × 28 G s 2 pevnými a 2 otočnými kolieskami s guľôčkovými ložiskami, Ø 125 mm, s polyuretánovým behúňom, otočné kolieska sú uzamykateľné. So 4-stranným zvýšeným okrajom, drážkovanou gumenou podložkou a 2-zložkovými posuvnými rukoväťami Haptoprene. Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek. Skrinka s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky.

100 % plný výsuv zásuviek s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním na upevnenie drážkových deliacich líšt v rastri 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm).

S **jednoručným odblokovaním zásuvky** zabraňuje otvoreniu zásuviek počas prepravy. Nevyhnutné pre všetky montážne vozíky.

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Technický opis

Úžitková výška pre zásuvky	400 mm
----------------------------	--------

Výška	685 mm
so zvýšeným okrajom	áno
Šírka	750 mm
Zásuvky Jednotlivé odblokovanie	jednoručný
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Počet výsuvných políc	0
Úžitková výška	400 mm
Povrch behúňa bezúrovňový	áno
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Zásuvky Úžitková šírka v G	26
Zásuvky Úžitková šírka	650 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Zásuvka Úžitková plocha v G	26×24
Zásuvková skrinka Úžitková výška	400 mm
Hĺbka	700 mm
Zásuvková skrinka Výška	500 mm
Puzdro hore otvorené	nie
Zásuvky Úžitková hĺbka	600 mm
ComfortClose	nie
Počet zásuviek	4
Maximálna nosnosť	600 kg
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	2
Ø kolesa	125 mm
Hmotnosť	102 kg
Počet dvier	0
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu

Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	26x24G
Druh produktu	Montážny vozík